

**Garant****CNMG 120408, Gatunek: HB7035-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	250158 HB7035-1
GTIN	4045197873873
Klasa artykułu	21G

## Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SM
Gatunek	HB7035-1
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 8 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 320 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408

liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia