

**CNMG 160608, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250334 HB7035-1
GTIN	4045197873941
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 160608 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 8 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 260 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	1,5 - 8 mm
Łamacz wiórów	SG
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7035-1

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160608
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia