

**Garant****RC.X 1003, Gatunek: HB7035-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260640 HB7035-1
GTIN	4045197874382
Klasa artykułu	21G

## Opis

RC.X 1003 HB7035-1 Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

## Opis techniczny

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 320 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7035-1
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DIN 1003
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia