

Garant**VC.T 160404, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261372 HB7035-1
GTIN	4045197874894
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 160404 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SS
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Gatunek	HB7035-1

promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia