

**Garant****Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114580, w kasecie, TiAlN, Typ: 1-6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115450 1-6
GTIN	4045197875532
Klasa artykułu	11B

**Opis****Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

wysoce wydajne wiertło. Precyzyjne otwory dzięki zoptymalizowanemu zaostreniu. Specjalny kształt rowków wiórowych zapewnia redukcję sił skrawania.

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 1 - 6 mm

liczba wiertel: 51

stopniowanie średnic wiertel co: 0,1 mm

**Opis techniczny**

chwyt	Trzpień walcowy
stopniowanie średnic wiertel co	0,1 mm
liczba wiertel	51
zakres wiertel	1 - 6 mm
Liczba zębów Z	2
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 338
Tolerancja Ø nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	118 stopni
Kąt linii śrubowej	35 stopni

chłodzenie wewnętrzne	nie
w kasecie,	tak
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte