

Garant**Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114580, w kasecie, TiAlN, Typ: 1-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115450 1-10
GTIN	4045197875563
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

wysoce wydajne wiertło. Precyzyjne otwory dzięki zoptymalizowanemu zaostreniu. Specjalny kształt rowków wiórowych zapewnia redukcję sił skrawania.

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 1 - 10 mm

liczba wiertel: 19

stopniowanie średnic wiertel co: 0,5 mm

Opis techniczny

zakres wiertel	1 - 10 mm
chwyt	Trzpień walcowy
stopniowanie średnic wiertel co	0,5 mm
liczba wiertel	19
Liczba zębów Z	2

powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 338
Tolerancja Ø nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	118 stopni
Kąt linii śrubowej	35 stopni
chłodzenie wewnętrzne w kasecie,	nie tak
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte