

3M Scotch-Brite™

Szmatki z włókniny ścierniej, zestaw 25-częściowy, szmatki ścierne Durable Flex, 114×228 mm, struktura włókniny: 280**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556145 280
GTIN	048011646596
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierającym ścierniwo.

Elastyczna, wysokowydajna włóknina **ze szczególnie gęstym rozmieszczeniem ziaren**, sięgających w głąb materiału włóknistego. Specjalna struktura włókniny umożliwia **agresywniejsze szlifowanie**, zapewnia większą trwałość, bez zatykania i jeszcze **bardziej równomierny wygląd powierzchni**. **Bardzo duża elastyczność** ułatwia zastosowanie w trudno dostępnych miejscach.

Zalety:

- **Dostosowuje się do kształtu powierzchni.**
- **Otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła.**
- **Równomierny, powtarzalny zgład.**
- **Zastosowanie na sucho i na mokro.**
- **Nie zawiera składników powodujących korozję.**

Zastosowanie:

Do ręcznego czyszczenia i wykańczania zastępstwo dla produktów z wełny stalowej. **Średnie/średnio drobne:** uniwersalne do usuwania rdzawych nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień; do szlifowania wykańczającego wstępnie szlifowanych lub szczotkowanych powierzchni albo do odtłuszczenia i czyszczenia przed lakierowaniem.

w dostawie::

Zestaw 25 szmatek ściernych.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

porównanie ziarnistości: 280 - 360

ziarnistość: średnio drobne
wersja: A Very Fine
oznaczenie firmy 3M: DF
kolor: czerwone

Opis techniczny

struktura włókniny	280
kolor	czerwone
porównanie ziarnistości	280 - 360
ziarnistość	średnio drobne
oznaczenie firmy 3M	DF
wersja	A Very Fine
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość	114 mm
długość	228 mm
Atrybut nazwy produktu	114×228 mm
Rodzaj produktu	Włóknina szlifierska, arkusze

Akcesoria

Uchwyt ręczny	556020
Trzpień	556030