



Zwornica, rozstaw a: 1000 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	860291 1000
GTIN	4008158040158
Klasa artykułu	83K

Opis

Wykonanie:

Prowadnica z ocynkowanego galwanicznie,ciągnionego profilu stalowego. Pałąk przesuwny z podwójnym zabezpieczeniem antypoślizgowym. Wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym, o małych oporach ruchu, czernione. Korpus z tworzywa sztucznego, wzmocniony metalem. Siła mocowania do **8000 N**.

- **ekstremalnie duże powierzchnie mocowania ze zdejmowanymi kołpakami ochronnymi,**
- **ochronne oparcie detalu, zdejmowane,**
- **po obróceniu części dolnej zwornica może służyć do rozprężania, zamiast do ściskania,**
- **uchwyt 2-komponentowy z 6-kątem wewnętrznym (SW 6), komfortowe przyłożenie siły mocującej.**

Zastosowanie:

Zwornica może mocować wokół szyny, a więc również za szyną i z boku szyny. Dzięki temu uzyskuje się dostęp do punktów mocowania nieosiągalnych przy użyciu zwykłych zwornic śrubowych. Przystawienie na rozwieranie odbywa się **bez użycia narzędzi**.

wskazówka:

Następca produktu nr 860290.

przekrój prowadnicy: 29×9 mm

zakres rozwierania b: 255 - 1130 mm

wysięg c: 95 mm

masa: 3,45 kg

Opis techniczny

przekrój przewodnicy	29×9 mm
wysięg c	95 mm
zakres rozwierania b	255 - 1130 mm
rozstaw a	1000 mm
masa	3,45 kg
maksymalna siła zaciskająca	8000 N