

**Zwornice kabłąkowe, rozstaw: 40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	861550 40
GTIN	4008158019178
Klasa artykułu	83K

**Opis****Wykonanie:**

Kabłąk kuty ze stali, ulepszany. Mocna śruba z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową.

**Zastosowanie:**

**Maksymalna siła mocowania do 22 000 N.**

wysięg: 40 mm

**Opis techniczny**

wysięg	40 mm
Rozstaw	40 mm