

**Garant****Oprawki eco do planowania BMT, BMT: 68****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319886 68
GTIN	4045197877420
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Nadają się do wydajnych systemów chłodzenia, takich jak GARANT eco, a także do innych systemów. Nadają się do konwencjonalnych uchwytów obrotowych.

Wysokiej jakości stopowe stale do nawęglania - utwardzane cieplnie HRC 58 ± 2. Najwyższa precyzja - powierzchnia przylegania i powierzchnia funkcjonalna szlifowane. Płyta dociskowa na sprężynach w celu równomiernego zacisku noży tokarskich. Perfekcyjna koncepcja do tokarek. Z zabezpieczonymi kulistymi dyszami rozpryskowymi do 80 bar. Czerniona dla lepszej ochrony antykorozyjnej.

**Zastosowanie:**

głównie do obróbki wewnętrznej.

x: 98 mm

L<sub>1</sub>: 100 mm

L<sub>2</sub>: 68 mm

b<sub>2</sub>: 64 mm

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 94 mm

**Opis techniczny**

L <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
b <sub>2</sub>	64 mm
Pasujące maszyny	Mazak: QT Smart, QT Kompakt
L <sub>2</sub>	68 mm
x	98 mm
h <sub>2</sub>	94 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe