

**HAINBUCH****Główce mocujące z rowkami poprzecznymi, SK 100, Ø mocowania (stopniowana co 1 mm): 19 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	329952 19
GTIN	2050001925121
Klasa artykułu	33H

## Opis

### Wykonanie:

Z rowkami poprzecznymi dla półfabrykatów, mała Ø.

Główce mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

### Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny miernicze albo mocowanie palet.

### wskazówka:

**Główce mocujące dla profili specjalnych dostarczanych na indywidualne zamówienie.**

Inne wielkości stożków, kształty (np. 4-kątne) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

## Opis techniczny

Ø zaciskania	19 mm
powierzchnia mocowania	rowkami poprzecznymi
twardość	60 HR
profil	okrągłe

długość L	59 mm
uchwyt	SK 100