



Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi, SK 100, Ø mocowania (stopniowana co 1 mm): 39 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	329954 39
GTIN	2050001925329
Klasa artykułu	33H

Opis

Wykonanie:

Głowice mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny miernicze albo mocowanie palet.

wskazówka:

Inne wielkości stożków, kształty (np. 4-kątne) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczanych na indywidualne zamówienie.

Opis techniczny

Ø zaciskania	39 mm
twardość	60 HR
profil	okrągłe
powierzchnia mocowania	rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi

długość L	59 mm
uchwyt	SK 100