



Główce mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi, SK 100, Ø mocowania (stopniowana co 1 mm): 59 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	329954 59
GTIN	2050001925527
Klasa artykułu	33H

Opis

Wykonanie:

Główce mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny miernicze albo mocowanie palet.

wskazówka:

Inne wielkości stożków, kształty (np. 4-kątne) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Główce mocujące dla profili specjalnych dostarczanych na indywidualne zamówienie.

Opis techniczny

Ø zaciskania	59 mm
twardość	60 HR
powierzchnia mocowania	rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
profil	okrągłe

długość L	59 mm
uchwyt	SK 100