

HAINBUCH**Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi, SK 100, Ø mocowania (stopniowana co 1 mm): 90 mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 329954 90 |
| GTIN | 2050001925831 |
| Klasa artykułu | 33H |

Opis

Wykonanie:

Głowice mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny miernicze albo mocowanie palet.

wskazówka:

Inne wielkości stożków, kształty (np. 4-kątne) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczanych na indywidualne zamówienie.

Opis techniczny

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Ø zaciskania | 90 mm |
| twardość | 60 HR |
| profil | okrągłe |
| powierzchnia mocowania | rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi |

| | |
|-----------|--------|
| długość L | 59 mm |
| uchwyt | SK 100 |