

**Płótno ścierne (A), niebieskie, normalne KK 24, 230×280 mm, ziarnistość: 180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556800 180
GTIN	4018875000823
Klasa artykułu	56V

**Opis****Wykonanie:**

Gęsto tkane, solidne i **wysokoelastyczne** płótno bawełniane (odporne na olej i naftę) z równomierną powłoką ścierniwa korundowego wiązanego żywicą syntetyczną **korund normalny (A)**. Idealne dostosowanie do obrabianego detalu. **Nie strzępi się, wysoka efektywność i trwałość.** Wymiary arkuszy 230×280 mm.

typ **VSM KK 24: płótno niebieskie, ekonomiczne płótno ścierne** do normalnej eksploatacji.

**Zastosowanie:**

Uniwersalne zastosowanie, głównie do szlifowania ręcznego (gumowy klocek szlifierski zob. art. nr 557600).

oznaczenie ziarnistości: A

ziarnistość: drobne

**Opis techniczny**

ziarnistość	drobne
ziarnistość	180
oznaczenie producenta	KK 24
Materiały ścierne	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
Szerokość arkusza papieru ściernego	280 mm

Długość arkusza papieru ściernego	230 mm
Atrybut nazwy produktu	230×280 mm

---

**Akcesoria**

Gumowy klocek szlifierski	557600
Osełka stalowa	556950