

**Płótno ścierne (A), niebieskie, normalne KK 24, 230×280 mm, ziarnistość: 320****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556800 320
GTIN	4018875000847
Klasa artykułu	56V

Opis**Wykonanie:**

Gęsto tkane, solidne i **wysokoelastyczne** płótno bawełniane (odporne na olej i naftę) z równomierną powłoką ścierniwa korundowego wiązanego żywicą syntetyczną **korund normalny (A)**. Idealne dostosowanie do obrabianego detalu. **Nie strzępi się, wysoka efektywność i trwałość.** Wymiary arkuszy 230×280 mm.

typ **VSM KK 24: płótno niebieskie, ekonomiczne płótno ścierne** do normalnej eksploatacji.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, głównie do szlifowania ręcznego (gumowy klocek szlifierski zob. art. nr 557600).

oznaczenie ziarnistości: A

ziarnistość: bardzo drobne

Opis techniczny

ziarnistość	320
ziarnistość	bardzo drobne
oznaczenie producenta	KK 24
Materiały ścierne	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
Szerokość arkusza papieru ściernego	280 mm

Długość arkusza papieru ściernego	230 mm
Atrybut nazwy produktu	230×280 mm

Akcesoria

Osełka stalowa	556950
Gumowy klocek szlifierski	557600