



## Wagi sprężynowe Medio Line, maks. zakres ważenia: 300 g



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	479415 300
GTIN	2050001051677
Klasa artykułu	47F

### Opis

#### Wykonanie:

Precyzyjne wagi o wysokiej dokładności  $\pm 0,3\%$  obciążenia. Zakres tarowania do 20% nośności. Dowlone położenie pomiarowe (z wyjątkiem nr 479410 - tylko pionowe). Zerowanie i 20% tary nastawiane śrubą regulacyjną. Górny i dolny zaczep obrotowy o 360°.

#### w dostawie::

Wraz z etui z tworzywa sztucznego oraz instrukcją obsługi.

#### Wyp. dodatkowe:

Zestaw do przebudowy na zestaw do pomiaru nacisku nr 479421.

Kalibracja: K1

podziałka: 2 g

długość skali: 100 mm

obciążenie: Zaciski

### Opis techniczny

długość skali	100 mm
podziałka	2 g
maks. zakres ważenia	300 g

obciążenie	Zaciski
Kalibracja	K1

### Usługi

Kalibracja wag sprężynowych (dynamometrów)	018870
Znakowanie opis laserowy	018940

### Akcesoria

Haki i klamry do Micro / Medio	479428
Wskazówka holowana typ MEDIO	479429 MEDIO