

Sprawdzian trzpieniowy, graniczny MultiCheck, gwint: M5**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486510 M5
GTIN	2050001060785
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Zbliżone do nr 48600 lub 486100.

Solidny, poręczny korpus stalowy z wyskalowaną, przesuwaną tuleją aluminiową do pomiaru i bezpośredniego odczytu **głębokości otworów gwintowanych w zakresie do 4xD**.

Zaleta:

Kontrola zachowania wymiarów i głębokości gwintu w jednej operacji. Oszczędność czasu cyklu kontrolnego do 50%. Łatwa wymiana zużytych sprawdzianów trzpieniowych (zestaw montażowy na zamówienie).

Norma:

Tolerancje i odchyłki wg **DIN ISO 1502**.

wskazówka:

Sprawdzian MultiCheck do gwintów metrycznych zwykłych i drobnozwojnych z noniusem (odczyt z dokładnością do 0,1 mm) albo ze wskazaniem cyfrowym (odczyt z dokładnością do 0,01 mm), z wyjściem danych **na zapytanie** (patrz nr 486511 – 486516).

Opis techniczny

gwint	M5
skok gwintu	0,8 mm

Karta danych

odczyt	0,5 mm
Rodzaj gwintu	M
Norma	DIN 13
Typ sprawdzianu	Sprawdzian nieprzechodni
Typ sprawdzianu	Przymiar przychodni
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
Rodzaj produktu	Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/486510-M5>