

**Sprawdzian trzpieniowy, graniczny MultiCheck, gwint: M6****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 486510 M6     |
| GTIN             | 2050001060792 |
| Klasa artykułu   | 48B           |

**Opis****Wykonanie:**

Zbliżone do nr 48600 lub 486100.

Solidny, poręczny korpus stalowy z wyskalowaną, przesuwaną tuleją aluminiową do pomiaru i bezpośredniego odczytu **głębokości otworów gwintowanych w zakresie do 4×D**.

**Zalety:**

Kontrola zachowania wymiarów i głębokości gwintu w jednej operacji. Oszczędność czasu cyklu kontrolnego do 50%. Łatwa wymiana zużytych sprawdzianów trzpieniowych (zestaw montażowy na zamówienie).

**Norma:**

Tolerancje i odchyłki wg **DIN ISO 1502**.

**wskazówka:**

Sprawdzian MultiCheck do gwintów metrycznych zwykłych i drobnozwojnych z noniusem (odczyt z dokładnością do 0,1 mm) albo ze wskazaniem cyfrowym (odczyt z dokładnością do 0,01 mm), z wyjściem danych **na zapytanie** (patrz nr 486511 – 486516).

**Opis techniczny**

|             |      |
|-------------|------|
| gwint       | M6   |
| skok gwintu | 1 mm |

## Karta danych

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| odczyt          | 0,5 mm                                      |
| Norma           | DIN 13                                      |
| Rodzaj gwintu   | M                                           |
| Typ sprawdzianu | Sprawdzian nieprzechodni                    |
| Typ sprawdzianu | Przymiar przychodni                         |
| Kalibracja      | Cena na zapytanie ofertowe                  |
| Rodzaj produktu | Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/486510-M6>