

3M**Zestaw gąbek szlifierskich Soft-Pad 20 szt. miękkie, 140×115×5 mm,
ziarnistość: 60**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	557545 60
GTIN	4046719201662
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:

Gąbka szlifierska Soft-Pad o strukturze piankowej **równomiernie rozkładającej nacisk**.

Powlekana korundem (A).

Powlekana jednostronnie.

Zaleta:

- **Elastyczne, niezałamujące się, niefałdujące się.**
- **Wszystkie gąbki nadają się również do szlifowania na mokro.**
- **Niewielka skłonność do zatykania się, możliwość mycia.**

Zastosowanie:

Szlifowanie dokładne konturów, krawędzi i trudno dostępnych miejsc, np. przygotowanie do lakierowania, czyszczenie. Szlifowanie na mokro i na sucho.

oznaczenie ziarnistości: A

ziarnistość: średnie

Opis techniczny

ziarnistość	60
ziarnistość	średnie

Materiały ściernie	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
szerokość	115 mm
wysokość	5 mm
długość	140 mm
Atrybut nazwy produktu	140×115×5 mm
liczba gąbek, arkuszy	20