

Garant**Wytaczaki HM, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260321 10/07
GTIN	4045197877758
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 10/07 mm kod ISO uchwytu: E10K SDQCR/L07

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytk skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 13 mm

Przesunięcie osi L_3 : 7 mm

wysokość mocowania L_2 : 9,6 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytk skrawająca	DC.. 0702..
śruby mocujące	269028 7
Długość wysięgu L_1	60 mm
wysokość mocowania L_2	9,6 mm
kod ISO uchwytu	E10K SDQCR/L07
długość całkowita L	125 mm
wielk. płytki	7 mm
Przesunięcie osi L_3	7 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	13 mm
\varnothing chwytu	10 mm
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7