

Garant**Wytaczaki HM, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260321 20/11
GTIN	4045197877789
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 20/11 mm kod ISO uchwytu: E20S SDQCR/L11

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 25 mm

Przesunięcie osi L_3 : 12,5 mm

wysokość mocowania L_2 : 18,9 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	250 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
Długość wysięgu L_1	150 mm
kod ISO uchwytu	E20S SDQCR/L11
wielk. płytki	11 mm
\varnothing chwytu	20 mm
wysokość mocowania L_2	18,9 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
śruby mocujące	269028 8
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	25 mm
Przesunięcie osi L_3	12,5 mm
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 8	269028 8