

Garant**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260340 12/07
GTIN	4045197877802
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	7 mm
długość całkowita L	140 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
Długość wysięgu L_1	36 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	A12L SDQCR/L07
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	17 mm
Przesunięcie osi L_3	9 mm
śruby mocujące	269028 7
\varnothing chwytu D_s	12 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500