

Garant**Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260341 12/07
GTIN	4045197877871
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 12/07 mm kod ISO uchwytu: A12L SDQCR/L07

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 17 mm

Przesunięcie osi L_3 : 9 mm

wysokość mocowania L_2 : 11 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	140 mm
Przesunięcie osi L_3	9 mm
wielk. płytki	7 mm
Ø chwytu	12 mm
śruby mocujące	269028 7
kod ISO uchwytu	A12L SDQCR/L07
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	17 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 0702..
odcinek swobodny	50 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7