

Garant**Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260341 16/07
GTIN	4045197877888
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 16/07 mm kod ISO uchwytu: A16Q SDQCR/L07

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytk skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 22 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

wysokość mocowania L_2 : 14 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	180 mm
\varnothing chwytu	16 mm
wielk. płytki	7 mm
kod ISO uchwytu	A16Q SDQCR/L07
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	22 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
śruby mocujące	269028 7
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
wysokość mocowania L_2	14 mm
pasująca wymienna płytk skrawająca	DC.. 0702..
odcinek swobodny	50 mm
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7