

Garant
Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260341 20/11
GTIN	4045197877895
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 20/11 mm kod ISO uchwytu: A20R SDQCR/L11

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 26 mm

Przesunięcie osi L_3 : 13 mm

wysokość mocowania L_2 : 18 mm

Opis techniczny

\varnothing chwytu	20 mm
śruby mocujące	269028 8
odcinek swobodny	100 mm
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	A20R SDQCR/L11
Przesunięcie osi L_3	13 mm
długość całkowita L	200 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 11T3..
wysokość mocowania L_2	18 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	26 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 8	269028 8