

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260341 25/11
GTIN	4045197877901
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 25/11 mm kod ISO uchwytu: A25R SDQCR/L11

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 32,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 17 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 24 mm

**Opis techniczny**

odcinek swobodny	100 mm
$\varnothing$ chwytu	25 mm
Przesunięcie osi $L_3$	17 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	107,5 stopni
śruby mocujące	269028 8
kod ISO uchwytu	A25R SDQCR/L11
wysokość mocowania $L_2$	24 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	32,5 mm
długość całkowita L	200 mm
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 11T3..
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 8	269028 8