

Garant**Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 32/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260341 32/11
GTIN	4045197877918
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 32/11 mm kod ISO uchwytu: A32S SDQCR/L11

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 44 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

wysokość mocowania L_2 : 31 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	22 mm
płytki podporowa	269005 3
wysokość mocowania L_2	31 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
odcinek swobodny	130 mm
śruby mocujące	269028 24
wkręt płytki podporowej	269013 4
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	250 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	44 mm
\varnothing chwytu	32 mm

kod ISO uchwytu	A32S SDQCR/L11
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Śruby do płytki podporowej	269202
płytki podporowa	269010
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269468
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruba do płytki podporowej Typ 4	269013 4
płytki podporowa Typ 3	269005 3
śruby mocujące Typ 24	269028 24