

Garant**Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260341 40/11
GTIN	4045197877925
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 40/11 mm kod ISO uchwytu: A40T SDQCR/L11

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 49 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

wysokość mocowania L_2 : 39 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A40T SDQCR/L11
\varnothing chwytu	40 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
Przesunięcie osi L_3	27 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	49 mm
płytko podporowa	269005 3
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 11T3..
wysokość mocowania L_2	39 mm
odcinek swobodny	160 mm
długość całkowita L	300 mm
wkręt płytki podporowej	269013 4
śruby mocujące	269028 24

wielk. płytki	11 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

płytki podporowa	269010
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269468
Śruby do płytki podporowej	269202
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
płytki podporowa Typ 3	269005 3
śruby mocujące Typ 24	269028 24
śruba do płytki podporowej Typ 4	269013 4