

Garant**Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260345 20/11
GTIN	4045197877994
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 20/11 mm kod ISO uchwytu: A20R SDXCR/L11

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 25 mm

Przesunięcie osi L_3 : 13 mm

wysokość mocowania L_2 : 18 mm

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 21
Przesunięcie osi L_3	13 mm
wysokość mocowania L_2	18 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
odcinek swobodny	100 mm
wielk. płytki	11 mm
Ø chwytu	20 mm
długość główki L_1	40 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
kod ISO uchwytu	A20R SDXCR/L11
długość całkowita L	200 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	25 mm

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt.	269434
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 21	269028 21