

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260345 25/11
GTIN	4045197878007
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 25/11 mm kod ISO uchwytu: A25R SDXCR/L11

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 31,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 17 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 23 mm

**Opis techniczny**

wielk. płytki	11 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
długość całkowita L	200 mm
Przesunięcie osi $L_3$	17 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	31,5 mm
wysokość mocowania $L_2$	23 mm
śruby mocujące	269028 21
długość główki $L_1$	50 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
kod ISO uchwytu	A25R SDXCR/L11
odcinek swobodny	100 mm
$\varnothing$ chwytu	25 mm

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

śruby mocujące 10 szt.	269434
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 21	269028 21