

Garant**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261132 40/16
GTIN	4045197878052
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

minimalna Ø otworu wstępnego D_{min} .	49 mm
wysokość mocowania L_2	39 mm
śruby mocujące	269028 2
długość główki L_1	40 mm
wkręt płytki podporowej	269013 2
wielk. płytki	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1604..
kod ISO uchwytu	A40T SVUBR/L16
Przesunięcie osi L_3	27 mm
płytki podporowa	269005 8
długość całkowita L	300 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Ø chwytu D_s	40 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 22	269028 22
płytki podporowa Typ 8	269005 8
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500