

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 261133 20/11  |
| GTIN             | 4045197878076 |
| Klasa artykułu   | 21T           |

**Opis**

Wytaczaki stalowe 20/11 mm kod ISO uchwytu: A20R SVUBR/L11

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VB.. 1103..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 25 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 13 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 18 mm

**Opis techniczny**

|  |                |
|--|----------------|
| Kąt ustawienia $\kappa$                              | 107,5 stopni   |
| minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$ | 25 mm          |
| śruby mocujące                                       | 269028 7       |
| Przesunięcie osi $L_3$                               | 13 mm          |
| długość główki $L_1$                                 | 20,5 mm        |
| $\varnothing$ chwytu                                 | 20 mm          |
| wielk. płytki  | 11 mm          |
| wysokość mocowania $L_2$                             | 18 mm          |
| pasująca wymienna płytka skrawająca                  | VB.. 1103..    |
| kod ISO uchwytu                                      | A20R SVUBR/L11 |
| Długość wysięgu $L_1$                                | 100 mm         |
| długość całkowita $L$                                | 200 mm         |

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| rodzaj zastosowania              | lewe                         |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D                          |
| norma                            | DIN 8024                     |
| chłodzenie wewnętrzne            | tak                          |
| rodzaj chwytu                    | Wytaczaki                    |
| zastosowanie                     | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
| Rodzaj produktu                  | Wytaczaki                    |

## Akcesoria

|  |            |
|--|------------|
| zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.   | 269413     |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8                                  | 674248 TX8 |
| śruby mocujące Typ 7   | 269028 7   |