

Garant**Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 32/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261133 32/16
GTIN	4045197878090
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 32/16 mm kod ISO uchwytu: A32S SVUBR/L16

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VB.. 1604..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 40 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

wysokość mocowania L_2 : 31 mm

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 2
Ø chwytu	32 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	40 mm
Długość wysięgu L_1	130 mm
Przesunięcie osi L_3	22 mm
płytki podporowa	269005 8
kod ISO uchwytu	A32S SVUBR/L16
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
wysokość mocowania L_2	31 mm
wielk. płytki	16 mm
wkręt płytki podporowej	269013 2
długość całkowita L	250 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca	VB.. 1604..
długość główki L ₁	33,5 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Śruby do płytki podporowej	269200
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
płytko podporowa	269050
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
płytko podporowa Typ 8	269005 8
śruby mocujące Typ 22	269028 22
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2