

HOLEX®**Zestaw wytaczaków stalowych bez chłodzenia wewnętrznego, prawe, Typ: SET06****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260038 SET06
GTIN	4045197878281
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

bez chłodzenia wewnętrznego.

w dostawie::

W pudełku z tworzywa sztucznego.

Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3xD

norma: DIN 8024

kod ISO uchwyty: S0608H SCLCR/L06

kod ISO uchwyty: S0810J SCLCR/L06

kod ISO uchwyty: S1216M SCLCR/L06

kod ISO uchwyty: S1012K SCLCR/L06

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 8 mm**Opis techniczny**

wysokość mocowania H	9 mm
wysokość mocowania H	11 mm

wysokość mocowania H	7 mm
wysokość mocowania H	15 mm
długość całkowita	150 mm
długość całkowita	125 mm
długość całkowita	110 mm
długość całkowita	100 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	8 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	13 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	11 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	16 mm
szerokość szyjki	12 mm
szerokość szyjki	8 mm
szerokość szyjki	6 mm
szerokość szyjki	10 mm
długość wysięgu cofniętych uchwytów	42 mm
długość wysięgu cofniętych uchwytów	22 mm
długość wysięgu cofniętych uchwytów	33 mm
długość wysięgu cofniętych uchwytów	27 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	CC.. 0602..
kod ISO uchwytu	S0608H SCLCR/L06
kod ISO uchwytu	S0810J SCLCR/L06
kod ISO uchwytu	S1216M SCLCR/L06
kod ISO uchwytu	S1012K SCLCR/L06
śruby mocujące	269413
przesunięcie osi	6 mm
przesunięcie osi	4 mm
przesunięcie osi	9 mm
przesunięcie osi	7 mm
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
--	--------