

3M**Zestaw gąbek szlifierskich Soft-Pad 20 szt. miękkie, 140×115×5 mm,
ziarnistość: 1000**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	557545 1000
GTIN	30051131026019
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:

Gąbka szlifierska Soft-Pad o strukturze piankowej **równomiernie rozkładającej nacisk**.

Powlekana korundem (A).

Powlekana jednostronnie.

Zalety:

- **Elastyczne, niezałamujące się, niefałdujące się.**
- **Wszystkie gąbki nadają się również do szlifowania na mokro.**
- **Niewielka skłonność do zatykania się, możliwość mycia.**

Zastosowanie:

Szlifowanie dokładne konturów, krawędzi i trudno dostępnych miejsc, np. przygotowanie do lakierowania, czyszczenie. Szlifowanie na mokro i na sucho.

Opis techniczny

ziarnistość	1000
ziarnistość	ultradrobne
Materiały ściernie	korund zwykły (A)

oznaczenie ziarnistości	A
szerokość	115 mm
wysokość	5 mm
długość	140 mm
Atrybut nazwy produktu	140×115×5 mm
liczba gąbek, arkuszy	20
Rodzaj produktu	Gąbki szlifierskie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
kamień	nadaje się warunkowo		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

suchy

nadaje się