

**LPGT 010210 ER-GM, PR1525, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221946 ST1400
GTIN	4960664778959
Klasa artykułu	25A

**Opis****Wykonanie:**

2- ostrzowe płytki skrawające.

**wskazówka:**

Zalecana wartość  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 0,3$  mm.

posuw  $f_z$  na ząb: 0,4 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: LPGT 010210 ER-GM

typ: ST1400

promień naroża: 1 mm

Promień programowany przy  $a_{p,max}$ : 1,2 mm

**Opis techniczny**

typ	ST1400
Promień programowany przy $a_{p,max}$	1,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LPGT 010210 ER-GM
promień naroża	1 mm
Gatunek	PR1525

Materiał ostrza	HM
posuw $f_z$ na ząb	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	100 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	180 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		