

**LPGT 010210 ER-GM, PR1535, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221947 INOX
GTIN	4960664778966
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

2- ostrzowe płytki skrawające.

wskazówka:Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.**Opis techniczny**

Promień programowany przy $a_{p\max}$	1,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LPGT 010210 ER-GM
typ	INOX
promień naroża	1 mm
Gatunek	PR1535
Materiał ostrza	HM
posuw f_z na ząb	0,3 mm
liczba wymian/ostrzy	2

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	60 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		