

**LPGT 010210 ER-GM, CA6535, Typ: S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221949 S
GTIN	4960664785124
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

2- ostrzowe płytki skrawające.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

posuw f_z na ząb: 0,25 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: LPGT 010210 ER-GM

typ: S

promień naroża: 1 mm

Promień programowany przy $a_{p,max}$: 1,2 mm

Opis techniczny

Promień programowany przy $a_{p,max}$	1,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LPGT 010210 ER-GM
typ	S
promień naroża	1 mm
Gatunek	CA6535

Materiał ostrza	HM
posuw f_z na ząb	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	240 m/min	M
inkonel	nadaje się	30 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadaje się warunkowo		