

## Sprawdzian trzpieniowy, graniczny MultiCheck, gwint: M3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	486510 M3
GTIN	2050001063946
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### Wykonanie:

Zbliżone do nr 48600 lub 486100.

Solidny, poręczny korpus stalowy z wyskalowaną, przesuwaną tuleją aluminiową do pomiaru i bezpośredniego odczytu **głębokości otworów gwintowanych w zakresie do 4×D**.

#### Zalety:

Kontrola zachowania wymiarów i głębokości gwintu w jednej operacji. Oszczędność czasu cyklu kontrolnego do 50%. Łatwa wymiana zużytych sprawdzianów trzpieniowych (zestaw montażowy na zamówienie).

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### wskazówka:

Sprawdzian MultiCheck do gwintów metrycznych zwykłych i drobnozwojnych z noniusem (odczyt z dokładnością do 0,1 mm) albo ze wskazaniem cyfrowym (odczyt z dokładnością do 0,01 mm), z wyjściem danych **na zapytanie**.

Kalibracja: Cena na zapytanie ofertowe

norma: DIN 13

Rodzaj gwintu: M

skok gwintu: 0,5 mm

odczyt: 0,5 mm

**Opis techniczny**

gwint	M3
skok gwintu	0,5 mm
odczyt	0,5 mm
Rodzaj gwintu	M
norma	DIN 13
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
Rodzaj produktu	Sprawdzian do gwintu MultiCheck

**Usługi**

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
60	019150 60