

## Mitutoyo

### Cyfrowy mikrometr zewnętrzny, Zakres pomiarowy: 0-25 mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	421571 0-25
GTIN	4946368716688
Klasa artykułu	44A

#### Opis

##### Wykonanie:

Dokładność większa niż wymagana przez **DIN 863**. Bardzo duży wyświetlacz LCD (7,5 mm). Funkcja „Lock” zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego. **Grzechotka kombinowana** (ogranicznik momentu obrotowego w bębnie i w pokrętle szybkiego przesuwu) do obsługi jednoręcznej i zastosowania w uchwycie.

##### Zaleta:

**Skrócenie czasu pomiaru do 40% dzięki skokowi wrzeciona o 2 mm.**

##### w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357. Od wielkości 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

norma: Norma zakładowa

stopień ochrony IP: IP 65

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B1

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 2 μm

Ø wrzeciona: 6,35 mm

skok wrzeciona: 2 mm

#### Opis techniczny

Ø wrzeciona	6,35 mm
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
Kalibracja	B1
skok wrzeciona	2 mm

odczyt	0,001 mm
granica błędu	2 µm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
norma	Norma zakładowa
stopień ochrony IP	IP 65
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik

### Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 25 mm	012050 25
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100

### Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357
--	------------