

**Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy, 14 otworów, ziarnistość: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	557630 80
GTIN	4018875919392
Klasa artykułu	56V

Opis**Wykonanie:**

Stabilny, mocny papier E z powłoką korundową. Bardzo duża odporność na rozdzieranie.
Do mocowania na szlifierkach oscylacyjnych.

Zastosowanie:

Szlifowanie metalu i twardego drewna.

Opis techniczny

ziarnistość	zgrubne
ziarnistość	80
szerokość	115 mm
długość	280 mm
Rodzaj produktu	Papier ścierny

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		

Karta danych

Stal < 55 HRC	nadaje się
Stal < 60 HRC	nadaje się
Stal < 67 HRC	nadaje się
INOX	nadaje się warunkowo
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo
suchy	nadaje się