

**STARCKE®****Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy 8 otworów, ziarnistość: 120****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	557576 120
GTIN	4002748356377
Klasa artykułu	56Z

**Opis****Wykonanie:**

Papier ścierny (542B7 / 542C7) z korundu, ziarno na zawierającym lateks, elastycznym papierze B lub C. **Spód z mocowaniem na rzepy**, w celu szybkiej wymiany arkuszy i większej wytrzymałości na rozdzieranie.

**Zalety:**

Papier ścierny do obróbki drewna / lakieru.

- **doskonała przyczepność ziarna - długa trwałość, nie powoduje uszkodzeń powierzchni przez przedwczesne wyłamywanie ścierniwa**
- **dotatki zapobiegające osiadaniu pyłu chronią przed przywieraniem pyłu szlifierskiego**
- **wysokogatunkowe ziarno korundowe zapewnia maks. wydajność szlifowania aż do końca.**

**Zastosowanie:**

Szlifowanie powłok podkładowych, wypełniaczy, lakierów nawierzchniowych, zadziórów, nadawanie szorstkości częściom z tworzyw sztucznych i do ogólnej obróbki drewna.

szerokość: 93 mm

długość: 185 mm

ziarnistość: średnie

**Opis techniczny**

ziarnistość	średnie
ziarnistość	120

szerokość	93 mm
długość	185 mm