

**HOLEX®**

**Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowana ze skalą mm/cal, długość całkowita: 150 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	461810 150
GTIN	4045197879028
Klasa artykułu	42G

## Opis

### Wykonanie:

Z **nierdzewnej** taśmy ze stali sprężynowej.

Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skałeczeniom.

Krawędź górna z podziałką calową. Krawędź dolna z podziałką mm.

materiał: stal stopowa, INOX

Kalibracja: F8

szerokość przekroju: 13 mm

grubość przekroju: 0,5 mm

## Opis techniczny

grubość przekroju	0,5 mm
szerokość przekroju	13 mm
długość	150 mm
Kalibracja	F8
norma	EG II
przełączalny odczyt	mm / cale

materiał	stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu	Przymiar stalowy

**Usługi**

Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500 mm	016100 500
Znakowanie opis laserowy Typ	018940