



Płótna ścierna, rolka ekonomiczna (A), brązowe KK 114 F, 40 mm × 50 m, ziarnistość: 400



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 557700 400 |
| GTIN | 4018875266694 |
| Klasa artykułu | 56V |

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkane płótno bawełniane z równomierną powłoką, wiązane żywicą synt. **korundu normalnego (A)**. Bardzo dobra przyczepność ziarna, wysoka efektywność i trwałość.

Typ **VSM KK 114 F** : płótno **brązowe, bardzo odporne** . Gatunek o **szczególnie dużej elastyczności, odporne na olej i naftę** , płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym nie następuje strzępienie krawędzi.

Opakowanie **z nożykiem do odcinania**.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do ręcznego szlifowania metali i wszystkich innych materiałów.

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|-------------------|
| ziarnistość | A very fine |
| ziarnistość | 400 |
| Materiały ścierne | korund zwykły (A) |
| oznaczenie ziarnistości | A |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| szerokość rolek ekonomicznych | 40 mm |
| długość rolek ekonomicznych | 50 m |
| Atrybut nazwy produktu | 40 mm × 50 m |
| Rodzaj produktu | Płócienne taśmy ściernie |

Dane użytkownika

| | przydatność | V _c | kod ISO |
|---|----------------------|----------------|---------|
| Al / Mg | nadaje się | | |
| Stal < 900 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 1400 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 55 HRC | nadaje się | | |
| Stal < 60 HRC | nadaje się warunkowo | | |
| Stal < 67 HRC | nadaje się warunkowo | | |
| INOX | nadaje się | | |
| Ti | nadaje się warunkowo | | |
| żeliwo szare (sferoidalne) | nadaje się | | |
| CuZn | nadaje się | | |
| tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym | nadaje się | | |
| drewniane | nadaje się | | |
| lakiery | nadaje się warunkowo | | |
| uniw. | nadaje się | | |
| suchy | nadaje się | | |