

**Garant****ONEU 05T6 ANER, HB7520, Typ: ST1400**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	213432 ST1400
GTIN	4045197879974
Klasa artykułu	21A

## Opis

**Wykonanie:**

dwustronne płytki skrawające z 2×8 ostrzami.

**Zalecenie:**

**W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).**

**wskazówka:**

Zalecana wartość  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p \text{ maks.}}: 3 \text{ mm}$

typ: ST1400

posuw  $f_z$  na ząb: 0,25 mm

## Opis techniczny

typ	ST1400
posuw $f_z$ na ząb	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	16
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ONEU 05T6 ANER

Gatunek	HB7520
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	3 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		