



Płótna ścierna, rolka ekonomiczna (A), brązowe KK 114 F, 40 mm × 25 m, ziarnistość: 60



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 557730 60 |
| GTIN | 4018875141915 |
| Klasa artykułu | 56V |

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkane płótno bawełniane z równomierną powłoką, wiążanego żywicą synt. **korundu normalnego (A)**. Bardzo dobra przyczepność ziarna, wysoka efektywność i trwałość.

Typ **VSM KK 114 F** : płótno **brązowe, bardzo odporne** . Gatunek o **szczególnie dużej elastyczności, odporne na olej i naftę**, płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym nie następuje strzępienie krawędzi.

Opakowanie **z nożykiem do odcinania**.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do ręcznego szlifowania metali i wszystkich innych materiałów.

oznaczenie ziarnistości: A

ziarnistość: zgrubne

Opis techniczny

| | |
|-------------------|-------------------|
| ziarnistość | zgrubne |
| ziarnistość | 60 |
| Materiały ścierne | korund zwykły (A) |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| oznaczenie ziarnistości | A |
| szerokość rolek ekonomicznych | 40 mm |
| długość rolek ekonomicznych | 25 m |
| Atrybut nazwy produktu | 40 mm × 25 m |