

**Garant**
**Noż do dłutowania, długi Ø D1 25 mm, od szerokości rowka m: 5 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	290350 5
GTIN	4045197880949
Klasa artykułu	21U

## Opis

### Ważne:

Minimalna Ø otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna Ø otworu wstępnego 48 mm.)

### wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L<sub>1</sub>: 90 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 5 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 66 mm

Ø uchwyty płytki D<sub>2</sub>: 12 mm

Przesunięcie osi L<sub>3</sub>: 6,5 mm

Minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>min</sub>: 13 mm

śruba: 290399 1

## Opis techniczny

odpowiednia do rowka o szerokości m	5 mm
śruba	290399 1

Minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$	13 mm
Długość użyteczna $L_1$	66 mm
Przesunięcie osi $L_3$	6,5 mm
$\varnothing$ chwytu	25 mm
R2	6 mm
$\varnothing$ uchwytu płytki $D_2$	12 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita $L_1$	90 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

## Akcesoria

śruba mocująca Typ 2	290399 2
----------------------	----------