

**Garant****Noż do dłutowania, długi Ø D1 25 mm, od szerokości rowka m: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290350 6
GTIN	4045197880956
Klasa artykułu	21U

**Opis****Ważne:**

Minimalna Ø otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna Ø otworu wstępnego 48 mm.)

**wskazówka:**

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L<sub>1</sub>: 90 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 6 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 8 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 81 mm

Ø uchwyty płytki D<sub>2</sub>: 16 mm

Przesunięcie osi L<sub>3</sub>: 9 mm

Minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>min</sub>: 18 mm

**Opis techniczny**

odpowiednia do rowka o szerokości m	6 mm
odpowiednia do rowka o szerokości m	8 mm

śruba	290399 2
Minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$	18 mm
Minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$	19 mm
Długość użyteczna $L_1$	81 mm
Przesunięcie osi $L_3$	9 mm
$\varnothing$ chwytu	25 mm
R2	8 mm
$\varnothing$ uchwytu płytki $D_2$	16 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita $L_1$	90 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

## Akcesoria

śruba mocująca Typ 2	290399 2
----------------------	----------