

Garant**Noż do dłutowania, długi Ø D1 25 mm, od szerokości rowka m: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290350 8
GTIN	4045197880963
Klasa artykułu	21U

Opis**Ważne:**

Minimalna Ø otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna Ø otworu wstępnego 48 mm.)

wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L₁: 90 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 8 mm

Długość użyteczna L₁: 100 mm

Ø uchwyty płytki D₂: 20 mm

Przesunięcie osi L₃: 11 mm

Minimalna Ø otworu wstępnego D_{min}: 22 mm

śruba: 290399 2

Opis techniczny

odpowiednia do rowka o szerokości m	8 mm
Minimalna Ø otworu wstępnego D _{min}	22 mm

Długość użyteczna L ₁	100 mm
śruba	290399 2
Przesunięcie osi L ₃	11 mm
Ø chwytu	25 mm
R2	10 mm
Ø uchwytu płytki D ₂	20 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L ₁	90 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Akcesoria

śruba mocująca Typ 3	290399 3
----------------------	----------